



独自製法によるグラフェン

グラフェンパウダー

開発品



ラマン分光法により
2DおよびD+Gバンドを確認

高導電性
耐摩耗性
自己潤滑性
高強度
バリア特性
etc...


グラフェン分散液



1wt%

5wt%

グラフェン濃度	0.5~10wt%
溶媒	水
pH	3~6
粒子径	D50:0.15~1.5 μ m



◎濃度、粒子径、pHを調整可能
◎水においても高い分散安定性
◎界面活性剤等の分散剤を不使用
添加先を選びません！

